

# BERNINA<sup>+</sup>

matri

www.matri.eu

## De mechanische klassieker



### 1008 BERNINA<sup>+</sup>

Het legendarische model 1008 is de laatste, geheel mechanische naaimachine in het BERNINA assortiment en sinds vele jaren een topper. Een uiterst eenvoudige bediening, een fantastische BERNINA steekkwaliteit, traploos verstelbare steeklengtes en -breedtes, een slanke vrije arm, een transporteur, die naar beneden kan worden gezet en een robuust frame van metaal – dit geheel maakt van de 1008 de ideale partner voor het naaien van kleding, cadeaus, accessoires en quilts.

[www.bernina.com](http://www.bernina.com)



## Creativiteit – gewoon gemakkelijk!



### Steekkeuze

Bij de steekkeuze wordt de geschikte naaivoet, de naaldstand, en de beste steeklengte en -breedte door middel van de steekkeuzetabel weergegeven.



### Onderdraad opspoelen

De onderdraad wordt mooi regelmatig opgespoeld. Als de spoel vol is, stopt de machine automatisch en het garen kan direct bij de spoel worden afgesneden.



### Draadafsnijder

Als het naaiproject van de machine moet worden weggenomen, kunnen de draden eenvoudig worden afgesneden. De boven- en onderdraad worden hierbij veilig gefixeerd, totdat de machine opnieuw wordt gestart.



### Steekbreedte/naaldstand

5 steekbreedtes en 3 naaldstanden kunnen gewoon met behulp van de overeenkomstige knop worden ingesteld.



### Naaivoeten

De BERNINA 1008 is met de stabiele en kwalitatief hoogwaardige BERNINA naaivoet nr. 1 uitgerust. Het standaardpakket bevat eveneens een schacht met de meest gebruikte naaivoetzolen.



### Knoopsgat

Standaardknoopsgaten kunnen op een hele eenvoudige manier in zes stappen worden genaaid. De knoopsgaten zien er bijzonder mooi uit als er bovendien een vuldraad wordt meegenaaid.



### Vrije arm

Met de bijzonder smalle vrije arm kunnen ronde, gesloten delen – zoals kinderkleding, mouwen, manchetten, kraagjes en broekzomen, heel gemakkelijk worden genaaid.



### Transporteur

Bij bepaalde werkzaamheden, bijv. bij het stoppen, mag het naaiwerk niet worden getransporteerd. De transporteur kan dan met behulp van de knop naar beneden worden gezet, zodat u de stof zelf kunt geleiden – geheel naar wens.



### Steeklengte

De steeklengte kan traploos worden ingesteld, d.w.z. dat u zelf kunt bepalen of de steek bijv. 2,5mm, 2,6mm of 2,7mm lang is.

